

# Inbjudan



## IPS e.max-systemets möjligheter

Utvecklingen av helkeramer och zirkonia går vidare med nya produkter och nya indikationer. Se de allra senaste; **IPS e.max ZirCAD Prime/IPS e.max ZirCAD MT Multi**. Mer än tio års fortlöpande kvalitetstester har bl. a. visat att IPS e.max litiumdisilikat har en biaxial böjhållfasthet på i medeltal 500 MPa. och e.max ZirCAD Prime har upp till 1200 MPa. Tack vare all klinisk data som finns idag, har det visat sig att materialtjockleken på IPS e.max-kronor kan minskas. En tjocklek på endast 1 mm är tillräcklig för kronor som cementeras adhesivt.

Vill du ha **maximal** styrka?

Vill du ha **maximal** estetik?

Vi går igenom och visar preparationsteknik, färgtagning, cementering m.m.

Vilken cement passar till vilket material?

Estetiskt eller universalt cement?

Adhesiv eller konventionell cementering?

Du får hjälp att välja rätt cement till rätt keram, för alla tillfällen.

Välkommen till ett möte i våra nya lokaler tillsammans med oss på Dentnet och Ivoclar Vivadent.

**Tid:** Torsdagen den 30/9 kl 18.00-20.30 ca. Vi bjuder på något lätt att äta.

**Plats:** Dentnet Sweden AB, August Barks gata 6b, Västra Frölunda

**Svar:** Senast 22/9 till: telenr: 070 1994042 mail: trausti@dentnet.com